


# アボイド・フィルター 特性



軟質ウレタンフォーム特性規格 ( モルトフィルター MF-20 )

特徴及び用途 : 本品は、特に通気性に優れた特徴を有し、主として、  
フィルター等に用いられる。

## 品質特徴

密度 :  $30 \pm 5$  (  $kg/m^2$  )

セル数 :  $20 \pm 4$  ( 個 /  $25mm$  )

\* **ガス滅菌処理しており、5ヶ入の包装となっています。**



**一般医療機器、製造認定工場にて滅菌処理**

## \* 使用時の注意点について

痰が出そうになった時は、アボイドカセットをベースから外し気管孔の前にティッシュをおき、痰を吐きだす。

もし間に合わない場合は、痰がフィルターにからみ、咳の威力で、フィルターが飛び出す事が予想されるので、手のひらをアボイドカセット前のポジションでフィルターをキャッチして下さい。

## \* アボイドフィルターの交換について

フィルターを通して、呼吸しますので、毎日(24時間後)交換して下さい。又 痰で汚れた時は、随時 新品のフィルターと交換して下さい。

**要注意 - フィルターは洗浄して使用しないで下さい。**